


这页中描述的滤芯，一旦安装在容器上就能过滤含在抽吸液体中的杂质及粉尘，而对真空泵及发生器的流量几乎没有影响。

它们由不同的材料组成，其简写可以如下表示：

- RP系列：双密封圈的褶皱纸快插式滤芯
 - RS系列：双密封圈的聚丙烯快插式滤芯
 - RA系列：双密封圈的AISI304不锈钢网格快插式滤芯
- 产品后面的数值表示的是过滤器滤芯的英制长度。



5

型号	A Ø	B	D Ø	长度	容器 型号	滤孔直径 微米
RP/7	45	173	70	7"	FM../7 - FK../7	25
RP/10	45	250	70	10"	FM../10 - FK../10	25
RP/10/57	57	250	70	10"	FK50/10 - FK60/10	25
RP/20	45	505	70	20"	FM../20 - FK../20	25
RP/20/57	57	505	70	20"	FK50/20 - FK60/20	25
RS/7	45	173	70	7"	FM../7 - FK../7	50
RS/10	45	250	70	10"	FM../10 - FK../10	50
RS/10/57	57	250	70	10"	FK50/10 - FK60/10	50
RS/20	45	505	70	20"	FM../20 - FK../20	50
RS/20/57	57	505	70	20"	FK50/20 - FK60/20	50
RA/7	45	173	70	7"	FM../7 - FK../7	50
RA/10	45	250	70	10"	FM../10 - FK../10	50
RA/10/57	57	250	70	10"	FK50/10 - FK60/10	50
RA/20	45	505	70	20"	FM../20 - FK../20	50
RA/20/57	57	505	70	20"	FK50/20 - FK60/20	50