




树脂灌注模具吸盘

该吸盘安装在树脂灌注模具的接口上，可进行快速真空连接并确保完美密封。


该吸盘由硅橡胶制成，配备阳极氧化铝接头。在该吸盘上可以安装两通手动阀、快插接头或普通软管接头。

目前可提供本页所示的二种型号，但根据需求，可以提供不同的尺寸和款式。






快插式管接头

两通手动阀



TPR管的管接头



型号	建议最大流量 m³/h	两通手动阀 型号	快插接头 型号	TPR管接头 型号	重量 g	G
08 85 15 1 1/2" S	20	13 03 11	RR1 1/2"	RTPR1 1/2"	108	G1 1/2"
08 85 15 3/4" S	40	13 03 11	RR3 4/4"	RTPR3 4/4"	103	G3 4/4"

注意：两通阀和接头不是真空吸入阀的组成部分，因此必须单独订购。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)； 1英寸 = 25.4mm； 1磅 = 453.6克 = 0.4536千克 GAS - NPT螺纹适配接头可见页码 1.130