





带自闭阀的吸板 PXE 和 P2XE， 条状章鱼吸板专用

本页所述的吸板与上文所述的PX和P2X一样，区别在于每个吸孔内均设有自闭阀。若提取物体缺失或泡沫橡胶抓取面有缺陷时，自闭阀会自动关闭抽气，从而防止其余吸孔或正常抓持吸盘的真空度下降。

与标准的条状章鱼吸板相比，此特性可降低真空发生器的流量，从而起到节能的作用。此外，这款自闭阀因其独特的结构可以运用到抓取面的任何位置。



型号	吸力 Kg	A	B	C Ø	E	F	G	H	I	L	M	阀门 数量	仅橡胶 型号	重量 Kg
PXE 08 60	43.7	80	600	20	10	20	18	30	30	20	15	56	00 B0 21	1.69
PXE 08 80	60.0	80	800	20	10	20	18	30	30	20	15	77	00 B0 25	2.25
PXE 08 100	74.1	80	1000	20	10	20	18	30	30	20	15	95	00 B0 111	2.27
PXE 08 120	90.5	80	1200	20	10	20	18	30	30	20	15	116	00 B0 113	2.54
PXE 12 40	25.7	120	400	20	10	20	18	30	34	35	15	33	00 B0 68	2.03
PXE 12 60	42.1	120	600	20	10	20	18	30	40	25	20	54	00 B0 32	2.53
PXE 12 80	57.7	120	800	20	10	20	18	30	40	25	20	74	00 B0 23	3.38
PXE 12 100	73.3	120	1000	20	10	20	18	30	40	25	20	94	00 B0 43	4.22
PXE 12 120	88.9	120	1200	20	10	20	18	30	40	25	20	114	00 B0 45	5.07
PXE 12 140	104.5	120	1400	20	10	20	18	30	40	25	20	134	00 B0 76	6.08
P2XE 08 60	43.7	80	600	20	10	30	18	40	30	20	15	56	00 B0 87	1.72
P2XE 08 80	60.0	80	800	20	10	30	18	40	30	20	15	77	00 B0 88	2.28
P2XE 08 100	74.1	80	1000	20	10	30	18	40	30	20	15	95	00 B0 114	2.30
P2XE 08 120	90.5	80	1200	20	10	30	18	40	30	20	15	116	00 B0 115	2.58
P2XE 12 40	25.7	120	400	20	10	30	18	40	34	35	15	33	00 B0 81	2.06
P2XE 12 60	42.1	120	600	20	10	30	18	40	40	25	20	54	00 B0 89	2.58
P2XE 12 80	57.7	120	800	20	10	30	18	40	40	25	20	74	00 B0 90	3.44
P2XE 12 100	73.3	120	1000	20	10	30	18	40	40	25	20	94	00 B0 91	4.30
P2XE 12 120	88.9	120	1200	20	10	30	18	40	40	25	20	114	00 B0 92	5.16
P2XE 12 140	104.5	120	1400	20	10	30	18	40	40	25	20	134	00 B0 93	6.16

换算：N（牛顿）= Kg x 9.81（重力）； 1英寸 = 25.4mm； 1磅=453.6克 = 0.4536千克