



带虹吸式过滤器的抽吸装置 GA FS 20 ES ÷ GA FS 30 ES

这些带虹吸式过滤器的抽吸装置具有上文所述抽吸装置的全部特性，区别仅在于装置的尺寸和所安装真空发生器的类型。其功能也相同。

该装置由以下部件组成：

- 一个标配虹吸式过滤器，在第5章节中已描述。
- 一个集成了ES节能系统的多级真空发生器，利用压缩空气工作。
- 一个可直接读取容器真空度的真空表。
- 一个套筒阀，用于切断压缩空气。

可自动保持有机玻璃容器内的真空度（通过发生器上的真空开关设定）。和前述的一样，这款带虹吸过滤器的抽吸装置也适用于操控带吸盘的抓取系统，用于抓取玻璃、大理石、花岗岩、轻合金以及所有存在大量冷却液的情况下使用。也建议将装置用在抽吸乳脂、糊状物体以及难于使用传统泵工作的场合。

该抽吸装置仅需4÷6 bar的压缩空气驱动。


根据要求，也可以提供不同版本的装置。

技术特性

工作压力：0.5 ~ 1000 mbar abs

流体温度：-5 ~ +50° C

过滤精度：60 μ



型号	A	B	C	d	D	E	G	H	I	L	M	N	O	P	R	真空发生器 型号	容量 l	重量 Kg
GA FS 20 ES	800	130	175	8	200	25	100	410	290	150	25	240	10	145	G1/2"	PVP 25 MDX ES	10.5	9.5
GA FS 25 ES	900	150	195	8	240	25	100	510	290	170	30	270	11	180	G3/4"	PVP 50 MDX ES	19.5	12.0
GA FS 30 ES	1060	190	225	12	300	30	120	610	330	200	40	310	11	220	G1"	PVP 75 MDX ES	38.0	22.0


注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅 = 453.6克 = 0.4536千克



带虹吸式过滤器的抽吸装置 GA FS 50 ES

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅



型号	A	B	C	d	D	E	G	H	I	L	M	N	O	P	R	真空发生器 型号	容量	重量
GA FS 50 ES	980	190	225	15	300	30	120	610	250	200	40	266	11	276	G2"	PVP 150 MD ES	38	27.5

注意：供给真空发生器的压缩空气不应润滑，应符合5微米过滤等级，达到ISO 8573-1的4级标准。

换算：N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力)；1英寸 = 25.4mm；1磅=453.6克 = 0.4536千克