



章鱼式真空抓取系统的组成与 相关识别型号

以下页面所述的章鱼真空抓取系统标准配备PX吸板，如需更换成其他类型的吸板，则需要根据以下方式修改识别型号。

比如一个标准配置的章鱼式系统，具有300x400 mm的吸板：



真空发生器
(需另行订购)

型号 PVP 150 MD PO



章鱼式系统主体

型号 SO 30 40



带吸板

PX

型号 SO 30 40 X



带吸板

P2X

型号 SO 30 40 2X



带吸板

PX和自闭阀

型号 SO 30 40 XE



带吸板

P2X和自闭阀

型号 SO 30 40 2XE



带吸板

PH

型号 SO 30 40 H



带吸板

P2H

型号 SO 30 40 2H



带吸板

PY

型号 SO 30 40 Y



带吸板

P2Y

型号 SO 30 40 2Y



带吸板

PY和自闭阀

型号 SO 30 40 Y2E




带吸板

P2Y和自闭阀

型号 SO 30 40 2Y2E

章鱼式真空抓取系统的组成与 相关识别型号



带吸板 (包括1/8" 的吸盘接头, 不包括吸盘)	PV	型号 SO 30 40 V
带吸板 (包括1/8" 的吸盘接头, 不包括吸盘)	PV和自闭阀	型号 SO 30 40 VE



带吸板 (包括1/4" 的吸盘接头, 不包括吸盘)	P2V	型号 SO 30 40 2V
带吸板 (包括1/4" 的吸盘接头, 不包括吸盘)	P2V和自闭阀	型号 SO 30 40 2V2E



带吸板	PJ	型号 SO 30 40 J
-----	----	---------------

例如: 订购带有P2Y吸板和真空发生器的章鱼式系统:

- 1个 PVP 150 MD PO
- 1个 SO 30 40 2Y

例如: 订购带有P2V吸板、硅橡胶吸盘和真空发生器的章鱼式系统:

- 1个 PVP 150 MD PO
- 1个 SO 30 40 2V
- 36个 01 40 42 S

例如: 订购带有PX吸板、自闭阀和真空发生器的章鱼式系统:

- 1个 PVP 150 MD PO
- 1个 SO 30 40 XE

在章鱼式系统使用的真空发生器

表中所示的标准章鱼式真空抓取系统的真空发生器虽然不是系统的组成部分, 但都是在仔细评估了性能与压缩空气消耗之间的最佳比例后选出的; 如需用其他具有不同特性的产品代替, 请联系我们的技术部门。

其他固定和连接方式

通过在章鱼式系统上固定下几页所述的一种特殊法兰支架上 (而不是固定在真空发生器上), 可以将章鱼式系统连接到一个远距离的真空发生器上, 或连接到一个备用的真空源上,